


## 4K CAMERA SYSTEM

# LooksCAM LT

- Supported 4K -



For     
Smartphone / Tablet PC / Laptop PC etc....

## 視点をそのまま撮影

装着者にしか見えない視野を高画質で記録  
オプション品の操作リモコンでも操作可能

## 細部まで美しくすべてを鮮明に記録

4Kの高解像度で映像を記録  
声や音を記録できる録音機能(On/Off可)

## さまざまな接続先

専用アプリを使用して  
Windows / Mac / Android / iPad等に  
接続 & 操作・記録可能



LEDライトシステムにも装着可能

装着例

### L2SX5



### L2SW



### L2S15



眼鏡・ヘッドバンドへ装着



別途オプション品 (別売)



f 13.0mmレンズ



f 20.0mmレンズ



操作リモコン




本体取付アタッチメント



USBケーブル(Type C to C : 5m)

- 接続例 -



- 専用ビューア -



App Store



Google Play



Microsoft Store

イメージセンサー	8MP CMOS Sensor
録画解像度	3840 H × 2160 V (4K) / 1080P / 720P
出力フォーマット	Motion JPEG
・レンズの種類 ・視野角	f13mm：HFOV165 @ WD 400mm f16.5mm：HFOV130 @ WD 400mm f20mm：HFOV100 @ WD 400mm
デジタルズーム	2x to 8x (varies by OS)
オーディオ入力	Digital Micro phone
フォーカス調整	マニュアルフォーカス
シャッター方式	Electronic Rolling Shutter
・出力 ・電源入力	High Speed USB2.0
対応OS	Android10.0以降、Windows10以降 iPadOS17.0以降、MacOS12.1以降 (UVC-compliant, Plug and Play for Windows)
ビューア	LooksCAM LT 専用ビューア
ファイル分割	30分毎に自動分割 (1ファイル約8GB)

標準構成内容

LooksCAM LT本体 / USBケーブル(Type C to C : 80cm)  
USB変換アダプタ(Type C to Type A) / 精密ドライバー  
ガウンクリップ / 取扱説明書

発売元



株式会社 メディカルプログレス

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5丁目2-29 YMP 駅南  
tel:092-414-7273 fax:092-414-7270 mail:info@mp-ltd.jp https://www.mp-ltd.jp/

お問合せ